

**Mikro-gázégő**

Rendelési szám: 433586

**Biztonsági előírások**

Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyásából eredő károkra nem vonatkozik a garancia!

A gázégő használata közben a fúvóka környéke nagyon forróvá válhat. Ez a forróság kikapcsolás után is még egy ideig megmarad. Ne hozzunk érintkezésbe az égőheggyel semmilyen gyúlékony tárgyat. Hagyjunk elegendő időt arra, hogy a forró vagy felmelegedett gázégő lehűljön.

A gázégőt csak kereskedelmi öngyújtó-gázzal töltjük meg.

Gyerekek által nem hozzáférhető helyen tartsuk.

Ne tároljuk +40°C feletti hőmérsékleten. Ne hozzuk a gázégőt olajjal, savakkal vagy vegyszerekkel kapcsolatba. Használata közben védjük a szemünket.

Ne használjuk megszakítás nélkül 10 percnél hosszabb ideig. A gázáram-szabályzót csak a gázégő kikapcsolt állapotában állítsuk. Ez a gázégő nem való cigaretta, szivar, stb. meggyújtására.

**A gáztartály feltöltése**

Fordítsuk meg a gázgyújtót, hogy a töltőszelep felfelé nézzen. Dugjuk rá most az utántöltő palackot a töltőszelepre megfelelő adapter használata mellett. Várjunk ez után néhány percig, hogy a gáz stabilizálódjon.

**Meggyújtás**

Nyomjuk meg, és tartsuk nyomva a piezo-gyújtógombot. Ezáltal kinyitjuk a gázszelepet, és egyidejűleg meggyújtjuk a gázt.

**A lángméret és a lánghőmérséklet beállítása**

A gázáram-szabályzó a töltőszelep része. Forgassuk a szabályzót az óramutató járásával megegyező irányba („-“ irány), ha csökkenteni akarjuk a láng méretét, illetve hőmérsékletét. Ha az óramutató járásával ellentétes irányba „+” irány) forgatjuk, akkor növeljük a láng méretét, ill. hőmérsékletét.

**Kezelőszervek**

- ① az égő burkolata
- ② égőfej/fúvóka
- ③ piezo-gyújtófej
- ④ gázáram-szabályzó
- ⑤ töltőszelep
- ⑥ gáztartály

**Műszaki adatok**

Gázfajta:	öngyújtógáz (bután)
Lághőmérséklet	max. +1300°C
Súly (gáz nélkül):	kb. 45 gramm
Méret:	80 x 40 x18 mm
Működési idő:	max. 10 perc
Tartalom:	1,5 ml