

Návod k obsluze

POZOR! BEZPODMÍNEČNĚ PŘEČÍST!

Při škodách, které budou způsobeny nedodržením návodu, zaniká nárok na garanci. Za následné škody, které z tohoto vyplynou, neručíme.

Popis výrobku:

Tímto keramickým ventilátorem můžete na podzim a v zimě zabránit srážení vlhkosti na sklech vozidla. Oboustranou lepicí páskou je možné upevnit ventilátor např. na přístrojové desce.

Upozornění:

Větrací otvory na krytu nesmějí být zakryty žádnými předměty. Jinak hrozí nebezpečí přehřátí, popř. požáru! Kabel je nutno uložit rovně. Bude-li přesahovat, nerolujte jej. Doporučuje se používat stupeň teplého vzduchu pouze při běžícím motoru. K napájení proudem se používá zástrčka, kterou zasunete do zásuvky pro zapalovač. Posuvným přepínačem můžete ventilátor zapínat, popř. vypínat. OFF = vypnout, HEAT = teplý vzduch (zap.). FAN = ventilátor, studný vzduch (zap.). Provozní napětí je 10-15 V stejnosměrného napětí. Výkon je 150 W.

Důležité:

Při připojování ventilátoru je třeba dbát na dodržování pravidel silničního provozu. Ventilátor je třeba připevnit bezpečně, aby v případě nehody nevzniklo nebezpečí poranění či vznícení.

Změny vyhrazeny!